




PLASMA.22.00 FORNO PER CERAMICA

Forno per ceramica per la cottura di tutti i tipi di protesi dentali in ceramica. Ogni programma e ogni stadio può essere cambiato dall'utilizzatore. Disponibile anche per ceramica pressata (PLASMA.22.P.00).

Alimentazione: 230V / 50 Hz
Temp. max. di cottura: 1200 °C
Grado di calore: 1...140 °C

Dimensioni: 31x31x50h cm
Peso: 16 Kg



PLASMA.22.00 CERAMIC FURNACE

Compact design ceramic furnace for all dental ceramic firings.
User can change any program and any stage.
Also available for pressed ceramic (PLASMA.22.P.00).

Supply: 230V / 50 Hz
Max. firing temperature: 1200°C
Heating rate: 1...140°C

Dimensions: 31x31x50h cm
Weight: 16 Kg



PLASMA.22.00 FOUR À CÉRAMIQUE

Four à céramique de forme compacte pour la cuisson de tous les types de prothèse dentaire en céramique.
Chaque programme et chaque stage peut être changé par l'utilisateur.
Aussi disponible pour céramique pressée (PLASMA.22.P.00).

Alimentation: 230V / 50Hz
Temp. max. de cuisson: 1200 °C
Degré de chaleur: 1...140 °C

Durée max. de cuisson: MAX °C 60 min
Poids: 16 Kg



PLASMA.22.00 HORNO DE CERAMICA

Horno de cerámica de diseño compacto, para la cocción de todo tipo de prótesis dentales cerámicas.
Cada programa y cada etapa puede ser cambiado por el usuario.
También disponible por cerámica prensada (PLASMA.22.P.00).

Alimentación: 230V / 50 Hz
Temp de cocción MAX: 1200°C
Grado de calor MAX: 1...140°C

Medidas: 31x31x50h cm
Peso: 16 Kg



PLASMA.22.00 KERAMIKOFEN

Keramikofen im kompakten Design zum Brennen jeglicher Art von Zahnprothesen aus Keramik.
Jedes Programm und jedes Stadium kann vom Benutzer angepasst werden.
Auch für press keramik (PLASMA.22.P.00).

Spannung: 230V / 50Hz
Max temperature: 1200 °C
Erwärmungsrate: 1...140 °C

Abmessungen: 31x31x50h cm
Gewicht: 16 Kg

PLASMA.15.00